

Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED405/NW 360W 220-240V SWB

Tango G3 - BVP38x, 40500 lm, 360 W, Branco neutro, Feixe amplo simétrico, 30° x 80°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Sim
Driver incluído	Sim
Light source engine type	LED
Lighting Technology	LED
Marca CE	-
Período de garantia	3 anos

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	40.500 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110 lm/W
Color rendering index (CRI)	70
Cor da fonte de luz	Branco neutro
Tipo de acessório de difusor ótico	Microlente óptica de policarbonato
Propagação do feixe de luz da luminária	30° x 80°
Tipo óptico ao ar livre	Feixe amplo simétrico

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	360 W
Fator de potência (fração)	0.95
Conexão	Cabos/fios suspensos

Tango G3 - BVP38x

Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Interface de controle	-

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosca
Comprimento geral	591 mm
Largura total	114 mm
Altura geral	603 mm
Área projetada efetiva	0,29 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	603 x 114 x 591 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Surge Protection (Common/ Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<=7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V SWB
Nome do produto completo	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V SWB
Full EOC	911401683203
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP383LED405NW360W220SWB
Código de encomenda	911401683203
Nº do material (12NC)	911401683203
Código local	911401683203
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.