




Tango G2 LED 投光灯

BVP283 LED327/WW 350W 220-240V SWB

Tango G2 LED 投光灯, 32700 lm, 350 W, 740 中性白色, 安全等级 I

Tango G2 LED 投光灯，广泛使用于各种场地、广告牌，工业等应用场合。集成了成熟稳定的 LED 光源，光学，散热和驱动技术，节能，长效，坚固耐用，外形经典美观

产品数据

一般信息	
包含的驱动器	是
照明技术	LED
CE 标志	CE 标志
灯技术	
光通量	32,700 lm
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	90 lm/W
显色指数 (CRI)	>70
光源颜色	740 中性白色
光罩类型	玻璃
操作和电气	
输入电压	220-240 V
线频率	50 to 60 Hz
功耗	350 W
功率系数 (小数)	0.95
连接	飞线/电线
线缆	电缆 1.5 米不带插头

温度	
环境温度范围	-40 至 +50°C
控制和调光	
可调光	否
控制界面	-
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
外壳颜色	铝和灰色
总长度	480 mm
总宽度	655 mm
总高度	60 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	60 x 655 x 480 mm
审批和申请	
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK07 [2 J 强化型]
保护等级 IEC	安全等级 I

Tango G2 LED 投光灯

初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	BVP283 LED327/WW 350W 220-240V SWB
完整的产品名称	BVP283 LED327/WW 350W 220-240V SWB

完整产品代码	911401689702
订购代码	911401689702
材料编号 (12NC)	911401689702
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

二维绘图

