



SmartBright LED Floodlight

BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE

9500 lm - 100 W - 5700 K

SmartBright LED Floodlight merupakan lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak, solusi ideal untuk beragam aplikasi lampu tembak. Produk ini juga didesain untuk memenuhi standar keamanan dan performa yang pantas, memberikan Anda keandalan dan performa tahan lama.

Product data

Informasi Umum	
Kode kelompok lampu	LED66 [LED module 6600 lm]
Warna sumber cahaya	757 cool white
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Driver tercakup	Benar
Penutup optis/tipe lensa	PC-UV [Mangkuk/penutup polikarbonat tahan UV]
Penyebaran sinar lampu luminer	30° x 80°
Antarmuka kontrol	TIDAK
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tanda dapat menyala	F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]
Tanda CE	Tanda CE
Output cahaya konstan	TIDAK
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	26

Tipe mesin sumber cahaya	LED
--------------------------	-----

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Lonjakan Arus	9,7 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,065 ms
Faktor Daya (Min)	0.9

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	salah
------------------	-------

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Perangkat pemasangan	MBA [Braket pemasangan dapat disesuaikan]
Penutup optis/bentuk lensa	Datar

SmartBright LED Floodlight

Penutup optis/polesan lensa	Buram
Panjang keseluruhan	356 mm
Lebar keseluruhan	190 mm
Tinggi keseluruhan	53 mm
Area proyeksi efektif	0,11036 m ²
Warna	Abu-abu

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J diperkuat]

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	9500 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	95 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	5700 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>70
Kromatisitas awal	SDCM<7

Daya input awal	100 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambient	-40 hingga +45 °C
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Data Produk

Kode produk lengkap	871016332101199
Nama produk pesanan	BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
EAN/UPC - Produk	8710163321011
Kode urutan	911401689704
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
No. Material (12NC)	911401689704
Berat Bersih (Bagian)	2,300 kg



Dimensional drawing



* Configuration for Australia, New Zealand and Korea

BVP173/174/175/176 Smartbright

