



SmartBright LED Floodlight

BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE

SmartBright LED Floodlight, 9500 lm, 100 W, 757 cool white, 30° x 80°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

SmartBright LED Floodlight merupakan lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak, solusi ideal untuk beragam aplikasi lampu tembak. Produk ini juga didesain untuk memenuhi standar keamanan dan performa yang pantas, memberikan Anda keandalan dan performa tahan lama.

Product data

Informasi Umum		Warna sumber cahaya	
Kode kelompok lampu	LED66 [LED module 6600 lm]	Warna sumber cahaya	757 cool white
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat penahan-UV
Driver tercakup	Ya	Penyebaran sinar lampu luminer	30° x 80°
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Teknologi Pencahayaan	LED	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tanda CE	Tanda CE	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Lonjakan arus	9,7 A
Teknis Lampu		Waktu masuk tiba-tiba	0,065 ms
Flux Cahaya	9.500 lm	Konsumsi Daya	100 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	95 lm/W	Koneksi	Kabel/kawat
Indeks renderasi warna (CRI)	>70	Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor

SmartBright LED Floodlight

Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	26
------------------------------------	----

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	Datar
Lapisan penutup optik	Buram
Panjang keseluruhan	356 mm
Lebar keseluruhan	190 mm
Tinggi keseluruhan	53 mm
Area proyeksi efektif	0,11036 m ²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	53 x 190 x 356 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
---	---

Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%


Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
------------------------	---------------

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
Nama lengkap produk	BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
Kode produk lengkap	871016332101199
Kode urutan	911401689704
No. Material (12NC)	911401689704
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163321011
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8710163321615

Dimensional drawing



*Configuration for Australia, New Zealand and Korea

SmartBright LED Floodlight

