



SmartBright LED Floodlight

BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE

SmartBright LED Floodlight, 9500 лм, 100 В, Нейтрально белый 757, 30° x 80°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Универсальный прожектор SmartBright LED Floodlight, разработанный для существенной экономии электроэнергии, — это идеальное решение для разнообразного прожекторного освещения. Изделие соответствует применимым стандартам в сфере эффективности и безопасности, обеспечивая надежную долговременную эффективность.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED66 [LED module 6600 lm]	Эффективность (номинальная) (ном.)	95 лм/В
Сменный источник света	Нет	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Драйвер в комплекте	Да	Цвет источника света	Нейтрально белый 757
Тип светогенератора	LED	Тип оптической крышки	Поликарбонатная чаша/крышка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
Осветительная технология	LED	Светораспределение светильника	30° x 80°
Маркировка CE	Маркировка CE	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Технические характеристики освещения		Частота сети	50 or 60 Hz
Светоотдача	9 500 лм	Пусковой ток	9,7 А
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 К	Время пуска	0,065 ms
		Энергопотребление	100 В
		Коэффициент мощности (доля)	0.9

SmartBright LED Floodlight

Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 0,6 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	26

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +45 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Плоский
Покрытие оптической крышки	Матовый
Общая длина	356 мм
Общая ширина	190 мм
Общая высота	53 мм
Эффективная площадь проекции	0,11036 m²
Размеры (высота x ширина x глубина)	53 x 190 x 356 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
Полное название продукта	BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
Полный код продукта	871016332101199
Код заказа	911401689704
Материал № (12NC)	911401689704
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163321011
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8710163321615

Чертеж размеров



SmartBright LED Floodlight

