

PHILIPS

Lighting



馨程燈帶

LS161S LED8 827 IP44 L5000

聚碳酸酯燈蓋中的微透鏡 - 120° x 120°

出色的光效，安裝靈活

产品数据

基本資訊	
光源光束角	120°
光源色彩	827
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
內附驅動器	否
光學護蓋/鏡頭類型	MLO-PC [聚碳酸酯燈蓋中的微透鏡]
燈具光束擴展	120° x 120°
控制介面	Dynamix DMX
保護等級 IEC	否
灼熱絲測試	650/5 [650/5]
易燃性標誌	F [F]
CE 標誌	CE
保固期	3 years
恆光輸出	可程式設定
MCB 上的產品數量	-
LED engine type	LED

運作和電氣

輸入電壓	24 V
輸入頻率	- Hz
湧入電流	35 A
湧入時間	0.32 ms

功率因數 (最小)	0
-----------	---

控制調光

可調光	是
-----	---

機械和殼體

光學護蓋/鏡頭材質	-
光學護蓋/鏡頭表層	-
總長度	5000 mm
總寬度	11 mm
總高度	6 mm
總直徑	0 mm
色彩	WH

應用

防水防塵規範代碼	IP44 [IP44]
機械衝擊保護碼	IK02 [IK02]

初始性能

初始光通量	800 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	85 lm/W
初始腐蝕性色溫	2700 K

擊程燈帶

初始演色性指數	>80
初始色度	3
初始輸入功率	8.3 W
用電量容限	+/-10%

耐久性能

平均使用時間 L70B50	30000 h
---------------	---------

適用條件


環境溫度範圍	-20 to +35 °C
最高調光等級	1%
適合隨機切換	No

產品參數

完整產品碼	911401690903
訂購產品名稱	LS161S LED8 827 IP44 L5000
訂購代碼	911401690903
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質編號(12NC)	911401690903
淨重 (件)	0.150 kg



二维绘图



LS160S/LS161S/LS162S/LS170S

