

PHILIPS**Lighting**

Flex Cove G4

LS161S LED8 TNW IP44 L5000

Flex Cove G4, 800 lm, 0 lm/W, Putih dapat disetel, 24 V, Perlindungan kabel, tahan percikan

Penawaran berkelanjutan dan fleksibel dengan performa optik terbaik

Product data

Informasi Umum

Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Tidak
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 5 detik
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu

Flux Cahaya	800 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	0 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Sudut berkas cahaya sumber cahaya	120 °
Warna sumber cahaya	Putih dapat disetel
Tipe penutup optik	-
Penyebaran sinar lampu luminer	120° x 120°

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	24 V
Frekuensi Garis	- Hz
Lonjakan arus	35 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,32 ms
Konsumsi Daya	11,5 W
Faktor Daya (Fraksi)	0
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-

Suhu

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +35 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
Antarmuka kontrol	Dynamix DMX
Output cahaya konstan	Dapat diprogram

Mekanis dan Housing

Material penutup optik	-
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	-
Panjang keseluruhan	5.000 mm

Flex Cove G4

Lebar keseluruhan	11 mm
Tinggi keseluruhan	6 mm
Diameter keseluruhan	0 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	6 x 11 x 5000 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP44 [Perlindungan kabel, tahan percikan]
Kode perlindungan dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Kelas perlindungan IEC	-

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	30.000 jam
-----------------------------	------------

Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	1%
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak

Data Produk

Nama produk pesanan	LS161S LED8 TNW IP44 L5000
Nama lengkap produk	LS161S LED8 TNW IP44 L5000
Kode produk lengkap	911401691603
Kode urutan	911401691603
No. Material (12NC)	911401691603
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10

Dimensional drawing

