



LED Bollard II

BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED module 340 lm, Teplá bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 220 až 240 V

Lidé chtějí kolem svého domu vytvořit příjemnou atmosféru – něco, co upoutá pozornost návštěvníků, co v nich vyvolá kladné pocity a co je přiměje, aby se chtěli vracet. Rádi by měli možnost vytvořit atraktivní prostředí s optimalizovanou kvalitou osvětlením s co nejnižšími náklady. Robustní svítidlo LED Bollard II kombinuje spolehlivé úsporné zdroje LED s integrovaným předřadníkem a přináší cenově dostupné řešení osvětlení LED, které splňuje potřeby osvětlení terénu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optického krytu	
Kód řady svítidel	LED3.4 [LED module 340 lm]		Polykarbonátová mísa/kryt odolná vůči UV záření
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Provozní a elektrické	
Včetně předřadníku	Ano	Vstupní napětí	220 až 240 V
Vrstva	Výkon	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vestavěné ovládání	-	Spotřeba energie	7 W
Značka CE	Značka CE	Účinnost (zlomek)	0.4
Značka ENEC	-	Připojení	Šroubová svorkovnice
Světelně technické		Kabel	Kabel bez zástrčky, třípólový
Světelný tok	200 lm	Teplota okolí	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	28,57 lm/W	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	>70	Stmívatelné	Ne
Barva světelného zdroje	Teplá bílá		

LED Bollard II

Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Ovládací rozhraní	-
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Barva těla	Šedá
Celková výška	500 mm
Celkový průměr	180 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J odolná vůči vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Označení a balení

Objednací název produktu	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Celý název výrobku	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Full EOC	871016329887000
Objednací kód	29887000
Číslo materiálu (12NC)	911401691902
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163298870
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8710163298870

Rozměrové výkresy

