



UniPoint

BGP312 5LED 3000K NB

UniPoint, 595 lm, 10 W, 830 暖白色, 窄光束角度 10°, 10°, 安全等级 III, 内六角螺钉固定

UniPoint 经过专门设计, 可提供普通照明和重点照明。应用中灯体可以很好地隐藏起来, 突出呈现光线。选用该设计可以为环境增添细微的变化或反差强烈的对比效果, 营造卓越的氛围。它还搭载各种功能特性, 如高效节能、色彩质量优异、外形小巧等。而且我们保证, 该灯具具有极高的可靠性, 可耐受恶劣天气并具有防暴性能

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
包含的驱动器	否
光源引擎类型	LED
照明技术	LED
CE 标志	-
质保期	3 年
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
光通量	595 lm
标准倾斜角灯架头	-
标准倾斜角侧入	-
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	59 lm/W
显色指数 (CRI)	>75
光源颜色	830 暖白色
光罩类型	玻璃反光碗/盖
灯具光束扩散	10°

户外光学类型	窄光束角度 10°
--------	-----------

操作和电气	
输入电压	24 DC V
线频率	45 to 66 Hz
侵入电流	1 A
侵入时间	10 ms
功耗	10 W
功率系数 (小数)	0.97
连接	飞线/电线
线缆	电缆不带插头 2 极

温度	
环境温度范围	-20 至 +45°C

控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电子变压器
控制界面	-

恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	玻璃
光罩材料	玻璃
外壳颜色	深灰色
安装设备	内六角螺钉固定
光罩外形	锥形
光罩外观	纹理
总长度	123.5 mm
总高度	95 mm
总直径	90 mm
审批和申请	
IP 等级	IP66 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [1 J]

保护等级 IEC	安全等级 III
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	SDCM<5
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	BGP312 5LED 3000K NB
完整的产品名称	BGP312 5LED 3000K NB
完整产品代码	911401710852
订购代码	911401710852
材料编号 (12NC)	911401710852
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	9

二维绘图

