



明皓超薄筒灯 DN003B

DN003B LED6/CW L100 SQ

明皓超薄筒灯提供了高光效，光品质出光效果，高可靠性。从 600 流明到 2000 流明的各种输出选择，可以方便替换传统的筒灯。可以应用在包括商场、店铺、住宅、办公等多种场合，是理想的批发类灯具产品。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
照明技术	LED
质保期	1 年
灯技术	
光通量	600 lm
相关色温 (标称)	6500 K
显色指数 (CRI)	80
光源颜色	3000/4000/6500
灯具光束扩散	110°
操作和电气	
线频率	50 or 60 Hz
输入频率	50 或 60 Hz
功耗	7 W
功率系数 (小数)	0.7
连接	飞线/电线
温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C
控制和调光	
可调光	否

驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
机械和外壳	
外壳材料	塑料
反射镜材料	聚碳酸酯
光纤材料	聚碳酸酯
外壳颜色	白色
总长度	125 mm
总宽度	125 mm
总高度	33 mm
总直径	225 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	33 x 125 x 125 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]
保护等级 IEC	安全等级 II
初始性能 (符合 IEC 标准)	
初始色度	SDCM<5
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	DN003B LED6/CW L100 SQ

明皓超薄筒灯 DN003B

完整的产品名称	DN003B LED6/CW L100 SQ
完整产品代码	692382862575799
订购代码	911401711372
材料编号 (12NC)	911401711372
计算器 - 每包数量	1

EAN/UPC - 产品/箱	6923828625757
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	6923828625870

二维绘图

