



UniPoint

BGP312 3LED 3000K NB GG

UniPoint, 330 lm, 6 W, 830 sıcak beyaz, Dar ışın açısı 10 °, 10°, Güvenlik sınıfı III, Alyan vida sabitleme

UniPoint ürünümüz, hem genel hem avizeli aydınlatma üretirken cihazın gövdesini yalnızca ışığın açığa çıkmasını sağlayacak şekilde gizlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu tasarım, göze çarpmayan veya dikkat çekici karışıklık efektleri ekleyerek çevreyi değiştirmek için kullanılabilir. Ayrıca enerji verimliliği, renk kalitesi ve minyatürleştirme gibi seçkin özellikler de içerir. Uç seviyede güvenilirliği ve ters hava koşulları ile saldırganlığa karşı yüksek dayanıklılığı garanti ediyoruz

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Hayır
Işık kaynağı motoru türü	LED
Aydınlatma Teknolojisi	LED
CE işareti	CE işareti
Garanti süresi	3 yıl
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	330 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	55 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>75
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz

Optik kapak tipi	Cam çanak/kapak
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	10°
Optik sistem türü dış mekan	Dar ışın açısı 10 °

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	24 DC V
Hat Frekansı	45 to 66 Hz
Kalkış Akımı	0,7 A
Ani akım süresi	10 ms
Güç Tüketimi	6 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.97
Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	2 kutuplu, fişsiz kablo

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 ila +45 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Elektronik trafo
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Cam
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Montaj cihazı	Alyan vida sabitleme
Optik kapak şekli	Konik
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	95,8 mm
Genel yükseklik	69,4 mm
Toplam çap	65,5 mm
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BGP312 3LED 3000K NB GG
Tam ürün adı	BGP312 3LED 3000K NB GG
Tam ürün kodu	872016973109799
Sipariş kodu	73109799
Malzeme No. (12NC)	911401711562
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169731097
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	32
EAN/UPC - Kutu	8720169731097

Boyutlu çizim

