



UniPoint

BGP312 5LED 2700K NB GG

UniPoint, 595 lm, 10 W, 827 暖白光, 窄光束角度 10°, 10°, 安全等級 III, 六角固定螺絲固定

本公司設計製作的 UniPoint 具備一般照明和重點照明效能，燈體隱藏於裝置內部，只允許光線洩出。這款產品設計能增加柔和或戲劇效果，適合用來改變環境氛圍。它的特色獨具巧思，例如節電、單色光效和微型特性。我們保證它的絕佳可靠性和高度抗蝕效能夠扛得住惡劣天氣和人為破壞

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	無
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
光通量	595 lm
柱頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	2700 K
光效 (額定) (標準)	59 lm/W
演色性指數 (CRI)	>75
光源色彩	827 暖白光
光學罩類型	玻璃罩/外蓋
燈具光束擴散	10°

戶外光學類型	窄光束角度 10°
運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
線路頻率	45 to 66 Hz
湧入電流	1 A
浪湧時間	10 ms
耗電量	10 W
功率因數 (比值)	0.97
連線照明	飛線/電線
線線	二極線線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電子變壓器
控制介面	-

恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	玻璃
光學罩材質	玻璃
外罩色彩	深灰色
安裝裝置	六角固定螺絲固定
光學罩形狀	錐形
光學罩表面處理	紋理
整體長度	123.5 mm
整體高度	95 mm
整體直徑	90 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
保護等級 IEC	安全等級 III

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<5
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	BGP312 5LED 2700K NB GG
完整產品名稱	BGP312 5LED 2700K NB GG
完整產品代碼	871951494820499
訂單代碼	911401711622
材質 Nr. (12NC)	911401711622
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514948204
分子 - 每一外盒包裝	9
EAN/UPC - 箱	8719514948204

二维绘图

