



Đèn Projector Essential Smart Bright

ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH

Đèn Projector Essential Smart Bright, 35 W, 840 trắng trung tính, 36°, Bảo vệ ngón tay

Đèn LED Projector Essential SmartBright là sản phẩm xứng đáng với giá tiền bởi hiệu suất cao, chất lượng tốt và đáng tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình đa dạng từ công suất 800 lm đến 3000 lm và hiệu suất chùm sáng cao hơn với thiết kế thấu kính. Có thể sử dụng sản phẩm này cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	2 năm
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.000 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	85,71 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Kiểu chụp quang học	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời

Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	36°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	35 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Đầu nối trong
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	30

Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ biến áp điện tử

Đèn Projector Essential Smart Bright

Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Họa tiết trang trí
Chiều cao tổng thể	125 mm
Đường kính tổng thể	80 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
----------------------	--------

Màu sắc ban đầu	SDCM<5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	20.000 h
------------------------------------	----------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH
Tên sản phẩm đầy đủ	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH
Mã sản phẩm đầy đủ	871016331801199
Mã đơn hàng	911401714362
Số vật liệu (12NC)	911401714362
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163318011
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8710163318332

Bản vẽ kích thước

