



Essential Smart Bright Projector

ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK

Essential Smart Bright Projector, 35 В, Нейтральный белый 840, 24°, Защита пальцев

Essential SmartBright LED Projector — это продукт с превосходным соотношением цены и качества, отличающийся высокой эффективностью, хорошим качеством и надежностью. Доступен в нескольких конфигурациях светового потока (от 800 лм до 3000 лм), а также обладает улучшенными характеристиками светового пучка и оптической системой. Подходит для освещения торговых центров и розничных магазинов. Идеальная линейка продуктов для сферы торговли.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	2 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 000 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	85,71 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80

Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	-
Тип оптической крышки	Fashion Proof Optic, ширина светового пучка 24°
Светораспределение светильника	24°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вг
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	35 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Внутренний разъем
Кабель	-

Essential Smart Bright Projector

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	-
---	---

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Покрытие оптической крышки	Текстурированный
Общая высота	125 мм
Общий диаметр	80 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
------------------	----------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	20 000 часов
---------------------------------------	--------------


Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Нет
--------------------------------------	-----

Данные об изделии

Название продукта для заказа	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK
Полное название продукта	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK
Полный код продукта	871016331815899
Код заказа	911401714502
Материал № (12NC)	911401714502
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163318158
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8710163318479

Чертеж размеров



Modular Type	D, mm	H1, mm	H2, mm	H3, mm	L, mm	W, mm
ST030T LED8 & LED12	50	100	174	187	130	51,7
ST030T LED20	60	105	178	191	130	51,7
ST030T LED30	80	125	192	205	180	60

Essential Smart Bright Projector

