

UniLinear Flex IP65

BGC201 800LM 4000K L5000

UniLinear Flex IP65, 4000 lm, 33 W, 840 neutral white, 110° x 110°, tergantung driver (1-10V, DALI...), Keamanan kelas III, Penetapan sekrup Allen

UNILinear Flex IP65 merupakan jenis strip LED baru yang tahan air dan debu dengan teknologi pemrosesan layaknya karya seni untuk menjamin performa lampu. Berkat lapisan tabung silikon anti-UV dan slot di bagian dalam untuk perbaikan PCB LED, hal ini tidak hanya menjamin kualitas ketahanan air yang tinggi, tetapi juga konsistensi warna lampu untuk efek cahaya yang lebih atraktif. Ini merupakan solusi yang ideal untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk luar ruangan, berbagai paket lumen, serta banyak pilihan CCT.

Warnings and Safety

- Tidak diizinkan untuk dipotong kecuali mengalami kegagalan ketahanan air

Product data

Informasi Umum		Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80 lm/W
Driver tercakup	Tidak	Indeks renderasi warna (CRI)	≥80
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Warna sumber cahaya	840 neutral white
Teknologi Pencahayaan	LED	Tipe penutup optik	Tanpa lensa
Tanda CE	Tanda CE	Penyebaran sinar lampu luminer	110° x 110°
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Teknis Lampu		Tegangan Masuk	24 V
Flux Cahaya	4.000 lm	Frekuensi Garis	0 Hz
Sudut kemiringan standar tiang	-	Konsumsi daya CLO rata-rata	33 W
		Konsumsi Daya	33 W

UniLinear Flex IP65

Faktor Daya (Fraksi)	1
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,3 m tanpa konektor

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredukan	Ya
Antarmuka kontrol	tergantung driver (1-10V, DALI...)
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Silikon
Material penutup optik	Tabung silikon
Warna Housing	Jernih
Perangkat pemasangan	Penetapan sekrup Allen
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	5.050 mm
Lebar keseluruhan	10 mm
Tinggi keseluruhan	4,4 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	4 x 10 x 5050 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]	


Kelas Efisiensi Energi	G
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0.3 J]
Nomor Registrasi EPREL	733240
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-15%
Kromatisitas awal	SDCM≤ 5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	0% (digital)

Data Produk	
Nama produk pesanan	BGC201 800LM 4000K L5000
Nama lengkap produk	BGC201 800LM 4000K L5000
Kode produk lengkap	692382862991599
Kode urutan	911401720222
No. Material (12NC)	911401720222
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828629915
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828630041

Dimensional drawing



UniLinear Flex IP65

