
PHILIPS

Lighting



# Greenspace Flex

## RS378B MR16 D78 S-S AJ D

Accessory, Greenspace Flex

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

### 产品数据

| 一般資訊 | |
|---|---|
| 裝置部件數量 | 單位 |
| 內附驅動器 | 無 |
| 照明 source 引擎類型 | - |
| 配件色彩 | 深灰色 |
| CE 標誌 | - |
| 保固期 | 3 年 |
| 易燃性標誌 | - |
| ENEC 標誌 | - |
| 灼熱絲測試 | 溫度 600°C、持續時間 30 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準 | 是 |

| 照明技術 | |
|---|---|
| 相關色彩溫度 (規範) | - |
| 演色性指數 (CRI) | >90 |
| 光源的光束角度 | - ° |
| 光源色彩 | - |
| 光學類型 | - |
| 光學罩類型 | - |
| 燈具光束擴散 | - |

| 運轉與電力 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 220 至 240 V |
| 線路頻率 | 50 or 60 Hz |
| 耗電量 | 10 W |
| 功率因數 (比值) | 0.9 |
| 連線照明 | 外部連接器 |
| 鎖線 | - |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | - |

| 溫度 | |
|---|---|
| 環境溫度範圍 | -20 至 +45 °C |

| 控制與調光 | |
|---|---|
| 可調光 | 否 |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電子變壓器 |
| 控制介面 | - |
| 恆光輸出 | 無 |

| 機械與外罩 | |
|---|---|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 反光器材質 | - |
| 光學材料 | 聚乙烯甲基丙烯酸酯 |

# Greenspace Flex

| | |
|---|---|
| **光學罩材質** | - |
| **固定材料** | 鋁 |
| **外罩色彩** | 深灰色 |
| **光學罩表面處理** | - |
| **整體長度** | 85 mm |
| **整體寬度** | 85 mm |
| **整體高度** | 103 mm |
| **整體直徑** | 0 mm |
| **尺寸 (高 x 寬 x 深)** | 103 x 85 x 85 mm |
| **材質** | 鋁色 |

| **認證與應用** | |
|---|---|
| **防水防塵規範 (IP)** | IP20 [可防止手指侵入] |
| **機械衝擊保護規範** | IK04 [0.5 J 標準以上] |
| **保護等級 IEC** | 安全等級 II |


| **初始效能 (符合 IEC 標準)** | |
|---|---|
| **光通量容限** | +/-10% |
| **功耗容差** | +/-10% |

| **長期效能 (符合 IEC 標準)** | |
|---|---|
| **中值使用壽命 L80B50** | 50,000 h |

| **應用條件** | |
|---|---|
| **最高調光等級** | 不適用 |
| **適合隨機切換** | 無 |

| **產品資料** | |
|---|---|
| **下訂產品名稱** | RS378B MR16 D78 S-S AJ D |
| **完整產品名稱** | RS378B MR16 D78 S-S AJ D |
| **完整產品代碼** | 911401720842 |
| **訂單代碼** | 911401720842 |
| **材質 Nr. (12NC)** | 911401720842 |
| **分子 - 每個包裝的數量** | 1 |
| **分子 - 每一外盒包裝** | 36 |

## 二维绘图




Cut out: Ø78

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。