



Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSU-E MB M55

Greenspace Flex, 6 W, 930 暖白光, 24°, 可防止手指侵入

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

产品数据

一般資訊	
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 600°C、持續時間 30 秒
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
光通量	468 lm
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	78 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源的光束角度	- °
光源色彩	930 暖白光
光學類型	-
光學罩類型	-
燈具光束擴散	24°

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
平均 CLO 功耗	390 W
耗電量	6 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	外部連接器
纜線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電子變壓器
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁合金
反光器材質	-

光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯
光學罩材質	-
固定材料	鋁
外罩色彩	深灰色
光學罩表面處理	-
整體高度	49 mm
整體直徑	55 mm



認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]
保護等級 IEC	安全等級 II

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<3
功耗容差	+/-10%

二维绘图



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L80B50	50,000 h

應用條件

最高調光等級	不適用
適合隨機切換	無

產品資料

下訂產品名稱	RS378B P6 930 PSU-E MB M55
完整產品名稱	RS378B P6 930 PSU-E MB M55
完整產品代碼	911401720932
訂單代碼	911401720932
材質 Nr. (12NC)	911401720932
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	48

