



# Greenspace Flex

RS378B P33 927 PSU-E NB M87

927 warm white - 電子的 變壓器 - GR

能為旅館服務業客戶提供優異的彈性、完整的產品系列和流暢的系統整合。

## 产品数据

基本資訊	
光源色彩	927 warm white
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	ET [ 電子的 變壓器]
內附驅動器	是
控制介面	-
接線	CE [ 外部接頭]
繞線	No
保護等級 IEC	CLIII (II)
灼熱絲測試	60030 [ 600/30]
CE 標誌	CE
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	40
符合歐盟 RoHS 標準	是
LED engine type	LED
運作和電氣	
輸入電壓	220-240 V
輸入頻率	50 至 60 Hz
CLO 平均用電量	2150 W
功率因數 (最小)	0.9

控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum
光學裝置材質	Polymethyl methacrylate
光學護蓋/鏡頭材質	Acrylate
固定材質	鋁
光學護蓋/鏡頭表層	Textured
總長度	0 mm
總寬度	0 mm
總高度	107 mm
總直徑	87 mm
色彩	GR
應用	
防水防塵規範代碼	IP20 [ IP20]
機械衝擊保護碼	IK04 [ IK04]
初始性能	
初始光通量	2150 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	65 lm/W

# Greenspace Flex

初始腐蝕性色溫	2700 K
初始演色性指數	>90
初始色度	SDCM<3
初始輸入功率	33 W
用電量容限	+/-10%

## 耐久性能

平均使用時間 L80B50	50000 h
---------------	---------

## 適用條件


環境溫度範圍	-20 to +45 °C
最高調光等級	Not applicable
適合隨機切換	No

## 產品參數

完整產品碼	911401721522
訂購產品名稱	RS378B P33 927 PSU-E NB M87
訂購代碼	911401721522
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	18
材質編號(12NC)	911401721522
淨重 (件)	0.730 kg



## 二维绘图



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

RS010 Spot RS010B-RS019B

