



GreenSpace Flex

RS378Z M55 D78 S-S AJ D

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	-
配件色彩	白色
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 600°C、持續時間 30 秒
照明技術	
相關色彩溫度 (規範)	-
演色性指數 (CRI)	-
光源的光束角度	- °
光源色彩	-
光學類型	-
光學罩類型	-
運轉與電力	
輸入電壓	- V
線路頻率	- Hz
線線	-

16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
控制與調光	
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁
光學罩材質	-
固定材料	鋁
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	-
整體長度	85 mm
整體寬度	85 mm
整體高度	52 mm
整體直徑	0 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	52 x 85 x 85 mm
材質	鋁色

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]
保護等級 IEC	-
應用條件	
最高調光等級	不適用
產品資料	
下訂產品名稱	RS378Z M55 D78 S-S AJ D

完整產品名稱	RS378Z M55 D78 S-S AJ D
完整產品代碼	911401721722
訂單代碼	911401721722
材質 Nr. (12NC)	911401721722
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	48

二维绘图

