

GreenSpace Flex

RS378Z M55 D75 S-S FX WP

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex là dòng sản phẩm hiệu suất cao dành riêng cho phân khúc Nhà hàng-Khách sạn ở các quốc gia GC/GM. Với ý tưởng thiết kế dạng mô-dun, động cơ nhẹ và các loại viền khác nhau, sản phẩm này có thể kết hợp với nhiều thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Dữ liệu sản phẩm



Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	-
Màu phụ kiện	Trắng
Dấu CE	-
Thời hạn bảo hành	3 năm
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	-
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Màu sắc nguồn sáng	-
Kiểu chụp quang học	-
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	- V
Tần số dòng	- Hz
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +45°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu chụp quang học	-
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	-
Chiều dài tổng thể	88 mm
Chiều rộng tổng thể	88 mm
Chiều cao tổng thể	48 mm
Đường kính tổng thể	0 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	48 x 88 x 88 mm
Vật liệu	Nhôm

Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04 [0.5 J tiêu chuẩn nâng cao]
Cấp độ bảo vệ IEC	-
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	RS378Z M55 D75 S-S FX WP

Tên sản phẩm đầy đủ	RS378Z M55 D75 S-S FX WP
Mã sản phẩm đầy đủ	872016953219999
Mã đơn hàng	911401721862
Số vật liệu (12NC)	911401721862
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169532199
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	48
EAN/UPC - Vỏ	8720169543683

Bản vẽ kích thước



Cut out: 75x75

