

PHILIPS

Lighting



GreenSpace Flex

RS378Z M55 D90 R-R AJ

否 - WH

能為旅館服務業客戶提供優異的彈性、完整的產品系列和流暢的系統整合。

产品数据

基本資訊	
光源色彩	否
光學護蓋/鏡頭類型	MLO-PC [聚碳酸酯燈蓋中的微透鏡]
控制介面	-
續線	No
保護等級 IEC	否
CE 標誌	-
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	-
LED engine type	LED

運作和電氣

輸入電壓	- V
輸入頻率	- Hz
功率因數 (最小)	-

控制調光

可調光	否
-----	---

機械和殼體

外罩材質	Aluminum
光學護蓋/鏡頭材質	-

固定材質	鋁
光學護蓋/鏡頭表層	-
總長度	0 mm
總寬度	0 mm
總高度	35 mm
總直徑	103 mm
色彩	WH

應用

防水防塵規範代碼	- [否]
機械衝擊保護碼	IK04 [IK04]

初始性能

初始腐蝕性色溫	- K
初始演色性指數	-

適用條件

環境溫度範圍	-20 to +45 °C
最高調光等級	Not applicable

產品參數


完整產品碼	911401721952
訂購產品名稱	RS378Z M55 D90 R-R AJ

Greenspace Flex

訂購代碼	911401721952	淨重 (件)	0.150 kg
分子 - 各件數量	1		
分子 - 每一外盒內件數	36		
材質編號(12NC)	911401721952		

K04

二维绘图



RS010 Spot RS010B-RS019B

