



LED Wall Mount 壁燈

BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006

LED Wall Mount 壁燈, 240 lm, 5.8 W, 830 暖白光, 安全等級 II, 六角固定螺絲固定

人們希望為自己的城市創造和諧愉悅的景觀 - 吸引遊客的注意力，使他們流連忘返。他們希望以有限的預算來創造最佳的照明效果。結合簡單的圓形設計和可靠照明性能，這種低成本的白光 LED 壁燈與蛋白色擴散器提供了一個柔和的光線效果與有吸引力的均勻性。

产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	LED-LP [LED Low Power]
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	1 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面

照明技術	
光通量	240 lm
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	41.38 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	830 暖白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂/外蓋抗 UV

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V

線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	5.8 W
功率因數 (比值)	0.4
連線照明	螺絲接線板
線線	二極線線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	1

溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	銀與白色

LED Wall Mount 壁燈

安裝裝置	六角固定螺絲固定
光學罩表面處理	消光
整體長度	200 mm
整體寬度	200 mm
整體高度	62 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	62 x 200 x 200 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 II

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

功耗容差	+/-10%
------	--------

產品資料

下訂產品名稱	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006
完整產品名稱	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006
完整產品代碼	911401724401
訂單代碼	911401724401
材質 Nr. (12NC)	911401724401
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	24

二维绘图

