



UNIUrban

BDP461 LED33 NW 110-277V TS

UNIUrban, 3300 lm, 33 W, Neutral White, Keamanan kelas I,
Tiang atas untuk diameter 60 mm

UNIUrban ideal untuk pencahayaan perkotaan di trotoar, taman, kebun, area permukiman, dan alun-alun pusat perbelanjaan. Desainnya yang indah dan bergaya namun klasik tidak hanya cocok untuk kota modern tetapi juga arsitektur bersejarah.

Product data

Informasi Umum		Konsumsi Daya	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Konsumsi Daya	33 W
Driver tercakup	Ya	Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Koneksi	Kabel/kawat
Tangga penawaran	Kinerja	Kabel	Kabel 0,2 m tanpa konektor
Tanda CE	Tanda CE	Suhu	
Tanda dapat menyala	-	Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	3.300 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Sudut kemiringan standar tiang	-	Antarmuka kontrol	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Output cahaya konstan	Tidak
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Mekanis dan Housing	
Indeks renderasi warna (CRI)	≥70	bahan perumahan	Aluminium
Warna sumber cahaya	Neutral White	Material penutup optik	Kaca tempered
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat	Warna Housing	Abu-abu
Pengoperasian dan Kelistrikan		Perangkat pemasangan	Tiang atas untuk diameter 60 mm
Tegangan Masuk	110 hingga 277 V	Lapisan penutup optik	Jernih
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz	Tinggi keseluruhan	620 mm

Diameter keseluruhan	488 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BDP461 LED33 NW 110-277V TS
Nama lengkap produk	BDP461 LED33 NW 110-277V TS
Kode produk lengkap	911401727452
Kode urutan	911401727452
No. Material (12NC)	911401727452
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing

