



UNIUrban

BDP461 LED65 NW 110-277V TS

UNIUrban, 6500 lm, 65 W, Blanco neutro, Clase de seguridad I, Lámpara de poste para un diámetro de 60 mm

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la arquitectura histórica.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Rendimiento
Marca CE	Marca CE
Marca de inflamabilidad	-
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	6.500 lm
Ángulo de inclinación estándar post-top -	
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	≥70
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	110 a 277 V

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	65 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.2 m sin enchufe
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Lámpara de poste para un diámetro de 60 mm

Acabado de cubierta/lente óptico	Transpar.
Altura total	620 mm
Diámetro total	488 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BDP461 LED65 NW 110-277V TS
Nombre del producto completo	BDP461 LED65 NW 110-277V TS
Full EOC	911401727472
Código del pedido	911401727472
N.º de material (12NC)	911401727472
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

