



# UNIUrban

## BGP461 LED78 WW 110-277V TA

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la arquitectura histórica.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Temperatura de color	Blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Connection	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.2 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso constante	No
Tipo de LED engine	LED

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Post-top en ángulo de inclinación estándar	15°

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	110 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.95

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Entrada lateral para un diámetro de 60 mm
Longitud total	691 mm
Anchura total	480 mm
Altura total	66 mm
Diámetro total	488 mm
Color	Gris

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [ 5 J protección contra vandalismo]

Información general	
Flujo lumínico inicial	7800 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	120 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	≥70

Potencia de entrada inicial	65 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

## Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------


## Datos de producto

Código de producto completo	911401727562
Nombre de producto del pedido	BGP461 LED78 WW 110-277V TA

Código de pedido	911401727562
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401727562
Peso neto (pieza)	10,149 kg



## Plano de dimensiones



UNIUrban BDP461/BGP461/BSP461/BSS461

