



UNIUrban

BGP461 LED78 NW 110-277V TA

UNIUrban, 7800 lm, 65 W, Blanco neutro, Clase de seguridad I, Entrada lateral para un diámetro de 60 mm

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la arquitectura histórica.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Fuente de luz reemplazable	No	Consumo de energía	65 W
Controlador incluido	Sí	Factor de potencia (fracción)	0.95
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Conexión	Cables y guías flotantes
Nivel	Rendimiento	Cable	Cable de 0.2 m sin enchufe
Marca CE	Marca CE	Temperatura	
Marca de inflamabilidad	-	Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	7.800 lm	Regulable	No
Ángulo de inclinación estándar post-top	15°	Interfaz de control	-
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Salida lumínica constante	No
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W	Mecánica y carcasa	
Índice de producción de color (IRC)	≥70	Material de la carcasa	Aluminio
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Color de la carcasa	Gris
Operación y aspectos eléctricos		Dispositivo de montaje	Entrada lateral para un diámetro de 60 mm
Voltaje de entrada	110 a 277 V		

Acabado de cubierta/lente óptico	Transpar.
Longitud total	691 mm
Ancho total	480 mm
Altura total	66 mm
Diámetro total	488 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	66 x 480 x 691 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BGP461 LED78 NW 110-277V TA
Nombre del producto completo	BGP461 LED78 NW 110-277V TA
Full EOC	911401727572
Código del pedido	911401727572
N.º de material (12NC)	911401727572
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

