



# UNIUrban

## BGP461 LED78 NW 110-277V TA

UNIUrban, 7800 lm, 65 W, Neutral White, Keamanan kelas I, Entri samping untuk diameter 60 mm

UNIUrban ideal untuk pencahayaan perkotaan di trotoar, taman, kebun, area permukiman, dan alun-alun pusat perbelanjaan. Desainnya yang indah dan bergaya namun klasik tidak hanya cocok untuk kota modern tetapi juga arsitektur bersejarah.

### Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Kinerja
Tanda CE	Tanda CE
Tanda dapat menyala	-
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	7.800 lm
Sudut kemiringan standar tiang	15°
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	120 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	≥70
Warna sumber cahaya	Neutral White
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	110 hingga 277 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz

Konsumsi Daya	65 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0.2 m tanpa konektor
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material penutup optik	Kaca tempered
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Entri samping untuk diameter 60 mm
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	691 mm

Lebar keseluruhan	480 mm
Tinggi keseluruhan	66 mm
Diameter keseluruhan	488 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	66 x 480 x 691 mm

**Penyetujuan dan Aplikasi**

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

**Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)**

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
------------------------	--------

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------

**Data Produk**

Nama produk pesanan	BGP461 LED78 NW 110-277V TA
Nama lengkap produk	BGP461 LED78 NW 110-277V TA
Kode produk lengkap	911401727572
Kode urutan	911401727572
No. Material (12NC)	911401727572
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

**Dimensional drawing**

