



UNIUrban

BSP461 LED120 WW 110-277V TA

UNIUrban, 12000 lm, 100 W, Blanco cálido, Clase de seguridad I, Poste catenarío de 35 mm con un orificio de 10 mm de diámetro

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la arquitectura histórica.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Fuente de luz reemplazable	No	Consumo de energía	100 W
Controlador incluido	Sí	Factor de potencia (fracción)	0.95
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Conexión	Cables y guías flotantes
Nivel	Rendimiento	Cable	Cable de 0.6 m sin enchufe
Marca CE	Marca CE	Temperatura	
Marca de inflamabilidad	-	Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	12.000 lm	Regulable	No
Ángulo de inclinación estándar post-top -		Interfaz de control	-
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Salida lumínica constante	No
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W	Mecánica y carcasa	
Índice de producción de color (IRC)	≥70	Material de la carcasa	Aluminio
Color de la fuente de luz	Blanco cálido	Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Color de la carcasa	Gris
Operación y aspectos eléctricos			
Voltaje de entrada	110 a 277 V		

Dispositivo de montaje	Poste catenario de 35 mm con un orificio de 10 mm de diámetro
------------------------	---

Acabado de cubierta/lente óptico	Transpar.
----------------------------------	-----------

Altura total	112 mm
--------------	--------

Diámetro total	482 mm
----------------	--------

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
---------------------------------	--

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
--------------------------------------	---

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
-------------------------	----------------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BSP461 LED120 WW 110-277V TA
--------------------------------	------------------------------

Nombre del producto completo	BSP461 LED120 WW 110-277V TA
------------------------------	------------------------------

Full EOC	91140172722
----------	-------------

Código del pedido	91140172722
-------------------	-------------

N.º de material (12NC)	91140172722
------------------------	-------------

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
-------------------------------------	---

Numerador: paquetes por caja externa	1
--------------------------------------	---

Plano de dimensiones

