PHILIPS

Lighting

Ledinaire floodlight

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE

LED Module 2000 lm - Нейтральный белый 840 - Power supply unit - Очень широкий угол расхождения луча света: 100°

Линейка Ledinaire включает в себя популярные светодиодные светильники, которые сочетают высокое качество Philips и приемлемые цены. Надежные, экономичные и доступные — прекрасный выбор.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED20 [LED Module 2000 lm]
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	-
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GC [Clear glass]
Распределение света светильника	100°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Гарантийный период	3 года
Optic type outdoor	Очень широкий угол расхождения луча света: 100°
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	110
LED engine type	LED

Технические характеристики освещения	
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Пусковой ток	0,64 A
Время пуска	0,0069 ms

Ledinaire floodlight

Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Стеклянный
Материал фиксации	Сталь
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	117 mm
Общая ширина	31 mm
Общая высота	161 mm
Effective projected area	0,015 m²
Цвет	Aluminum and gray
Размеры (высота x ширина x глубина)	161 x 31 x 117 mm (6.3 x 1.2 x 4.6 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	2100 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	105 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная цветность	<7 SDCM
Начальная входная мощность	20 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	10 %
Срок эксплуатации L80B10	32000 h
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-25 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

Данные об изделии

Полный код продукта	871016332973499
Название продукта для заказа	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE
EAN/UPC — продукт	8710163329734
Код заказа	911401730452
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	18
Материал № (12NC)	911401730452
Вес нетто (шт.)	0,460 kg

IP65

Чертеж размеров



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire floodlight

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2020, Март 5 - Данные для изменения