



# UniStrip G4

## BCP380 24LEDLP 27K 24V 40 L51

UniStrip G4, 297 lm, 5.6 W, Ánh sáng trắng ấm, 40° x 40°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

### Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung              |                                             | Quang hiệu (định mức) (Danh định) |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Nguồn sáng có thể thay thế   | Không                                       | Chỉ số hoàn màu (CRI)             | 80                |
| Bao gồm bộ điều khiển        | Không                                       | Màu sắc nguồn sáng                | Ánh sáng trắng ấm |
| Loại nguồn sáng              | LED                                         | Kiểu chụp quang học               | Phẳng trong suốt  |
| Công nghệ chiếu sáng         | LED                                         | Độ lan tỏa của chùm sáng đèn      | 40° x 40°         |
| Dấu CE                       | Dấu CE                                      | Vận hành và điện                  |                   |
| Ký hiệu tính dễ cháy         | Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường | Điện áp đầu vào                   | 24 DC V           |
| Thông tin kỹ thuật về đèn    |                                             | Tần số dòng                       | - Hz              |
| Quang thông                  | 297 lm                                      | Mức tiêu thụ điện                 | 5,6 W             |
| Nhiệt độ màu tương ứng (Nom) | 2700 K                                      | Hệ số công suất (Tỷ lệ)           | 0.9               |

UniStrip G4

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Kết nối | 2 Đầu nối ấn 2 cực             |
| Cáp     | 2 cáp 0,15 m với đầu nối 2 cực |

Nhiệt độ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Dải nhiệt độ màu ánh sáng | -40 đến +50°C |
|---------------------------|---------------|

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Có thể điều chỉnh độ sáng | Không |
| Giao diện điều khiển      | -     |

Cơ khí và vỏ đèn

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Vật liệu vỏ đèn               | Nhôm ép dùn            |
| Vật liệu chóa quang học       | Polycarbonate          |
| Vật liệu chụp quang học       | Kính cường lực         |
| Vật liệu gắn cố định          | Thép không gỉ          |
| Màu vỏ đèn                    | Ghì sẫm                |
| Thiết bị lắp đặt              | Giá neo tùy chỉnh được |
| Lớp hoàn thiện chụp quang học | Trong suốt             |
| Chiều dài tổng thể            | 510 mm                 |
| Chiều rộng tổng thể           | 35 mm                  |
| Chiều cao tổng thể            | 86 mm                  |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 86 x 35 x 510 mm       |

Phê duyệt và ứng dụng

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Mã bảo vệ chống xâm nhập       | IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước] |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK06 [1 J]                                |
| Cấp độ bảo vệ IEC              | Cấp an toàn III                           |

Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Dung sai quang thông       | +/-10% |
| Màu sắc ban đầu            | 4 SDCM |
| Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10% |

Dữ liệu sản phẩm

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Tên sản phẩm khác                  | BCP380 24LEDLP 27K 24V 40 L51 |
| Tên sản phẩm đầy đủ                | BCP380 24LEDLP 27K 24V 40 L51 |
| Mã sản phẩm đầy đủ                 | 911401738302                  |
| Mã đơn hàng                        | 911401738302                  |
| Số vật liệu (12NC)                 | 911401738302                  |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ     | 1                             |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 30                            |

Bản vẽ kích thước

