



# UniStrip G4

## BCP380 48LEDLP 30K 24V A4 L100

UniStrip G4, 740 lm, 11.5 W, 暖白光, 25° x 40°, 安全等級 III, 安裝支架可調整

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 产品数据

| 一般資訊           |              |
|----------------|--------------|
| 光源可更換          | 無            |
| 內附驅動器          | 無            |
| 照明 source 引擎類型 | LED          |
| 照明技術           | LED          |
| CE 標誌          | CE 標誌        |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| 照明技術           |              |
| 光通量            | 740 lm       |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 3000 K       |
| 光效 (額定) (標準)   | 64 lm/W      |
| 演色性指數 (CRI)    | 80           |
| 光源色彩           | 暖白光          |

| 光學罩類型     | 透明平面                |
|-----------|---------------------|
| 燈具光束擴散    | 25° x 40°           |
| 運轉與電力     |                     |
| 輸入電壓      | 24 DC V             |
| 線路頻率      | - Hz                |
| 耗電量       | 11.5 W              |
| 功率因數 (比值) | 0.9                 |
| 連線照明      | 2 個二極推入式連接器         |
| 纜線        | 2 條 0.15 公尺二極纜線含連接器 |
| 溫度        |                     |
| 環境溫度範圍    | -40 至 +50 °C        |

UniStrip G4

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 控制與調光          |                        |
| 可調光            | 否                      |
| 控制介面           | -                      |
| 機械與外罩          |                        |
| 外殼材質           | 鋁材擠出成型                 |
| 光學材料           | 聚碳酸酯                   |
| 光學罩材質          | 強化玻璃                   |
| 固定材料           | 不鏽鋼                    |
| 外罩色彩           | 深灰色                    |
| 安裝裝置           | 安裝支架可調整                |
| 光學罩表面處理        | 透明                     |
| 整體長度           | 1,000 mm               |
| 整體寬度           | 35 mm                  |
| 整體高度           | 86 mm                  |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 86 x 35 x 1000 mm      |
| 認證與應用          |                        |
| 防水防塵規範 (IP)    | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 機械衝擊保護規範         | IK06 [1 J]                     |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 III                       |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                                |
| 光通量容限            | +/-10%                         |
| 點火色度             | 4 SDCM                         |
| 功耗容差             | +/-10%                         |
| 產品資料             |                                |
| 下訂產品名稱           | BCP380 48LEDLP 30K 24V A4 L100 |
| 完整產品名稱           | BCP380 48LEDLP 30K 24V A4 L100 |
| 完整產品代碼           | 911401738482                   |
| 訂單代碼             | 911401738482                   |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401738482                   |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                              |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 15                             |

二维绘图

