



UniEdge

BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX

UniEdge, 142 lm, 10 W, 中性白光, 3° x 90°, 動態 DMX, 安全等級 III, 安裝支架可調整

UniEdge 是一款表面安裝建築 LED 周邊照明燈具，外型精心設計輕巧，特別適用於大樓外牆和室外裝飾照明應用。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得 UniEdge 成為窗戶、門框內緣、大樓外牆、地標和古蹟周邊照明的最佳燈具選擇。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。獨一無二的擴展透鏡，並且提供 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

安全提示

- 僅適合室外使用

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	無
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光通量	142 lm
柱頂標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	14.2 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	中性白光

光學罩類型	透明平面
燈具光束擴散	3° x 90°
運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
線路頻率	- Hz
耗電量	10 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	2 個五極插入式接頭
纜線	2 條 0.3 公尺五極纜線含連接器
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	是
控制介面	動態 DMX
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	強化玻璃
固定材料	鋁
外罩色彩	深灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩表面處理	透明
整體長度	181 mm
整體寬度	51 mm
整體高度	58 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	58 x 51 x 181 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]

保護等級 IEC	安全等級 III
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM = 4
功耗容差	+/-10%
應用條件	
最高調光等級	13%
產品資料	
下訂產品名稱	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX
完整產品名稱	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX
完整產品代碼	911401739802
訂單代碼	911401739802
材質 Nr. (12NC)	911401739802
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	24

二维绘图

