



UniFlood C

BVP323 36LED 30K 220V 30 DMX

UniFlood C, 4570 lm, 80 W, 暖白光, 30°, 動態 DMX/RDM, 安全等級 I, 安裝支架可調整

UniFlood C 是一款環型、外型精心設計且符合成本效益的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用場合打造。堅固的機械式設計和高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋樑、地標和古蹟的最理想照明首選。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供六種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

安全提示

- 僅適合室外使用

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光通量	4,570 lm
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	57 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	暖白光

光學罩類型	平面玻璃
燈具光束擴散	30°
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	60 A
浪湧時間	0.65 ms
耗電量	80 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/線路與 2 個 4 極推入式接頭
纜線	0.5 公尺三極纜線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺四極纜線含連接器
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 4	

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電源供應器含 DMX 介面
控制介面	動態 DMX/RDM
恆光輸出	無
機械與外罩	
外觀材質	鋁壓鑄
光學材料	聚 乙 烯 甲 基 丙 烯 酸 酯
光學罩材質	強化玻璃
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	深灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	透明
整體長度	315 mm
整體寬度	262 mm
整體高度	169 mm
整體直徑	262 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	169 x 262 x 315 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM = 4
功耗容差	+/-10%
應用條件	
最高調光等級	1%
產品資料	
下訂產品名稱	BVP323 36LED 30K 220V 30 DMX
完整產品名稱	BVP323 36LED 30K 220V 30 DMX
完整產品代碼	911401740572
訂單代碼	911401740572
材質 Nr. (12NC)	911401740572
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	2

二维绘图

