



UniFlood C

BVP323 36LED RGB 220V 30 DMX

UniFlood C, 3270 lm, 80 W, Merah, hijau, dan biru, 30°, DMX/RDM dinamis, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

UniFlood C adalah floodlight LED arsitektur berbentuk lingkaran, cocok untuk eksterior, dan hemat biaya yang dirancang untuk aplikasi floodlight luar ruangan, lanskap, dan fasad. Desain mekanis yang kuat dan desain optik efisiensi tinggi membuatnya ideal untuk menerangi fasad eksterior bertingkat, jembatan, landmark, dan monumen. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW dan putih yang dapat disesuaikan. Enam lensa spread berbeda mulai dari titik sempit hingga floodlight lebar dan opsi kontrol DMX512/RDM tersedia untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Teknologi Pencahayaan	LED
Tanda CE	Tanda CE
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	3.270 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	41 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Warna sumber cahaya	Merah, hijau, dan biru
Tipe penutup optik	Kaca datar
Penyebaran sinar lampu luminer	30°

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	60 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,65 ms
Konsumsi Daya	80 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat dan 2 konektor Push-in 4 pin
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor 3 pin dan 2 Kabel 0,5 m dengan konektor 4 pin
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	4

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya dengan antarmuka DMX
Antarmuka kontrol	DMX/RDM dinamis
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Kaca tempered
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	Datar
Lapisan penutup optik	Jernih

Panjang keseluruhan	315 mm
Lebar keseluruhan	262 mm
Tinggi keseluruhan	169 mm
Diameter keseluruhan	262 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	169 x 262 x 315 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	1%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP323 36LED RGB 220V 30 DMX
Nama lengkap produk	BVP323 36LED RGB 220V 30 DMX
Kode produk lengkap	911401740712
Kode urutan	911401740712
No. Material (12NC)	911401740712
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2

Dimensional drawing



