



# UniFlood C

## BVP323 36LED RGBNW 220V 40 DMX

UniFlood C, 3765 lm, 80 W, 紅色、綠色、藍色與白色, 40°, 動態 DMX/RDM, 安全等級 I, 安裝支架可調整

UniFlood C 是一款環型、外型精心設計且符合成本效益的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用場合打造。堅固的機械式設計和高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋樑、地標和古蹟的最理想照明首選。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供六種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 产品数据

| 一般資訊           |              |
|----------------|--------------|
| 光源可更換          | 無            |
| 裝置部件數量         | 單位           |
| 內附驅動器          | 是            |
| 照明 source 引擎類型 | LED          |
| 照明技術           | LED          |
| CE 標誌          | CE 標誌        |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| 照明技術           |              |
| 光通量            | 3,765 lm     |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K       |
| 光效 (額定) (標準)   | 47 lm/W      |
| 演色性指數 (CRI)    | -            |
| 光源色彩           | 紅色、綠色、藍色與白色  |

| 光學罩類型                    | 平面玻璃                                |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 燈具光束擴散                   | 40°                                 |
| 運轉與電力                    |                                     |
| 輸入電壓                     | 220 至 240 V                         |
| 線路頻率                     | 50 to 60 Hz                         |
| 湧入電流                     | 60 A                                |
| 浪湧時間                     | 0.65 ms                             |
| 耗電量                      | 80 W                                |
| 功率因數 (比值)                | 0.9                                 |
| 連線照明                     | 飛線/線路與 2 個 4 極推入式接頭                 |
| 纜線                       | 0.5 公尺三極纜線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺四極纜線含連接器 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 4 |                                     |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 溫度             |                    |
| 環境溫度範圍         | -40 至 +50 °C       |
| 控制與調光          |                    |
| 可調光            | 是                  |
| 驅動器/電力單元/變壓器   | 電源供應器含 DMX 介面      |
| 控制介面           | 動態 DMX/RDM         |
| 恆光輸出           | 無                  |
| 機械與外罩          |                    |
| 外殼材質           | 鋁壓鑄                |
| 光學材料           | 聚 乙 烯 甲 基 丙 烯 酸 酯  |
| 光學罩材質          | 強化玻璃               |
| 固定材料           | 鋼鐵                 |
| 外罩色彩           | 深灰色                |
| 安裝裝置           | 安裝支架可調整            |
| 光學罩形狀          | 平面                 |
| 光學罩表面處理        | 透明                 |
| 整體長度           | 315 mm             |
| 整體寬度           | 262 mm             |
| 整體高度           | 169 mm             |
| 整體直徑           | 262 mm             |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 169 x 262 x 315 mm |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 認證與應用            |                               |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]        |
| 機械衝擊保護規範         | IK08 [5 J 撞擊防護]               |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                        |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                               |
| 光通量容限            | +/-10%                        |
| 功耗容差             | +/-10%                        |
| 應用條件             |                               |
| 最高調光等級           | 1%                            |
| 產品資料             |                               |
| 下訂產品名稱           | BVP323 36LED RGBW 220V 40 DMX |
| 完整產品名稱           | BVP323 36LED RGBW 220V 40 DMX |
| 完整產品代碼           | 911401740762                  |
| 訂單代碼             | 911401740762                  |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401740762                  |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                             |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 2                             |

二维绘图

