



UniFlood C

BVP324 72LED 30K 220V 30 DMX

UniFlood C, 8705 lm, 150 W, Warm white, 30°, DMX/RDM dinamis, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

UniFlood C adalah floodlight LED arsitektur berbentuk lingkaran, cocok untuk eksterior, dan hemat biaya yang dirancang untuk aplikasi floodlight luar ruangan, lanskap, dan fasad. Desain mekanis yang kuat dan desain optik efisiensi tinggi membuatnya ideal untuk menerangi fasad eksterior bertingkat, jembatan, landmark, dan monumen. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW dan putih yang dapat disesuaikan. Enam lensa spread berbeda mulai dari titik sempit hingga floodlight lebar dan opsi kontrol DMX512/RDM tersedia untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Teknologi Pencahayaan	LED
Tanda CE	Tanda CE
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	8.705 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	58 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	Warm white
Tipe penutup optik	Kaca datar
Penyebaran sinar lampu luminer	30°

UniFlood C

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	70 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,65 ms
Konsumsi Daya	150 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat dan 2 konektor Push-in 4 pin
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor 3 pin dan 2 Kabel 0,5 m dengan konektor 4 pin
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	3

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya dengan antarmuka DMX
Antarmuka kontrol	DMX/RDM dinamis
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Kaca tempered
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	Datar
Lapisan penutup optik	Jernih

Panjang keseluruhan	390 mm
Lebar keseluruhan	332 mm
Tinggi keseluruhan	183 mm
Diameter keseluruhan	332 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	183 x 332 x 390 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM = 4
Toleransi konsumsi daya	+/-10%


Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	1%
------------------------	----

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP324 72LED 30K 220V 30 DMX
Nama lengkap produk	BVP324 72LED 30K 220V 30 DMX
Kode produk lengkap	911401741212
Kode urutan	911401741212
No. Material (12NC)	911401741212
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing



UniFlood C

