



UniFlood C

BVP324 72LED 40K 220V 15

UniFlood C, 10825 lm, 150 W, 中性白光, 15°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

UniFlood C 是一款環型、外型精心設計且符合成本效益的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用場合打造。堅固的機械式設計和高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋樑、地標和古蹟的最理想照明首選。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供六種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

安全提示

- 僅適合室外使用

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光通量	10,825 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	72 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	中性白光

光學罩類型	平面玻璃
燈具光束擴散	15°
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	65 A
浪湧時間	0.55 ms
耗電量	150 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
纜線	0.5 公尺三極纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	3

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外觀材質	鋁壓鑄
光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯
光學罩材質	強化玻璃
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	深灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	透明
整體長度	390 mm
整體寬度	332 mm
整體高度	183 mm
整體直徑	332 mm

尺寸 (高 x 寬 x 深)	183 x 332 x 390 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM = 4
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	BVP324 72LED 40K 220V 15
完整產品名稱	BVP324 72LED 40K 220V 15
完整產品代碼	911401741262
訂單代碼	911401741262
材質 Nr. (12NC)	911401741262
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

