



UniStrip G4

ZCP382 L100 glare shield (10 pcs)

Accessory, UniStrip G4

UniStrip G4 是一款表面安装的外部额定 LED 灯具，专为建筑外墙和室外建筑照明应用而设计。一个满足您所有需求的系列，整面式照明、掠射和线性泛光照明。坚固的机械和独特的光学设计使其成为照明建筑物外墙、桥梁、立交桥和任何需要线性照明解决方案的应用的理想选择。提供白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色以及最多 8 个像素 (8ID) 的 DMX 控制选项，让建筑师和设计师可以不受限制地自由探索各种概念和设计。

安全提示

- 仅限户外使用

产品数据

一般信息	
配件颜色	深灰色
机械和外壳	
总长度	1,000 mm
总宽度	6.1 mm
总高度	59 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	59 x 6 x 1000 mm
材料	钢
产品数据	
订单产品名称	ZCP382 L100 glare shield (10 pcs)

完整的产品名称	ZCP382 L100 glare shield (10 pcs)
完整产品代码	871951494516600
订购代码	911401742322
材料编号 (12NC)	911401742322
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8719514945166
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	8719514945166

二维绘图

