



ZXP399 DMX 控制及配件

ZXP399 Addressing Kit DMX

ZXP399 DMX 控制及配件, 6 至 24 DC V, 可防止手指侵入, CE 標誌, 黑色

ZXP399 DMX 控制與佈線配件須搭配本公司的建築立面照明燈具使用 (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString 和 UniBar)。DMX 控制包括主控制器、獨立控制器、副控制器、DMX 放大器和 DMX 尋址裝置。主控制器：工業電腦，可控制高達 6000 DMX 的四周照明度。獨立控制器：適合中間等級達 700 DMX 四周照明度的應用場合。佈線配件包括導線電纜和跳線電纜，搭配 IP67 標準的公 / 母接頭和端帽。尋址裝置：可在數分鐘內將 DMX 位址全程寫入現場運轉機組的手持式裝置。DMX 放大器：外型輕巧，IP65 標準的低電源中繼器，可將 DMX 信號放大到 100 公尺遠的地方。

产品数据

一般資訊	
配件色彩	黑色
CE 標誌	CE 標誌
運轉與電力	
輸入電壓	6 至 24 DC V
線路頻率	- Hz
機械與外罩	
整體長度	122.4 mm
整體寬度	88.15 mm
整體高度	30 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	30 x 88 x 122 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
產品資料	
下訂產品名稱	ZXP399 Addressing Kit DMX
完整產品名稱	ZXP399 Addressing Kit DMX
完整產品代碼	871951494526599
訂單代碼	911401746102
材質 Nr. (I2NC)	911401746102
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514945265
分子 - 每一外盒包裝	72
EAN/UPC - 箱	8719514945265

二维绘图

