



# UniFlood G

## BVP344 96LED 30K 220V 3

UniFlood G, 13330 lm, 240 W, 暖白光, 3.5° x 3.5°, 安全等級 I, 安裝  
支架可調整

UniFlood G 是一款巨大、高電能、長方形且按照外部標準設計的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用打造。堅固機械性能設計，加上高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋梁、地標和古蹟的最佳照明選擇。提供白色、單色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供八種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 产品数据

| 一般資訊           |              |
|----------------|--------------|
| 光源可更換          | 無            |
| 裝置部件數量         | 單位           |
| 內附驅動器          | 是            |
| 照明 source 引擎類型 | LED          |
| 照明技術           | LED          |
| CE 標誌          | CE 標誌        |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| 照明技術           |              |
| 光通量            | 13,330 lm    |
| 柱頂標準傾斜角        | -            |
| 側入標準傾斜角        | -            |
| 相關色彩溫度 (規範)    | -            |
| 光效 (額定) (標準)   | 56 lm/W      |
| 演色性指數 (CRI)    | 80           |
| 光源色彩           | 暖白光          |
| 光學罩類型          | 透明平面         |

| 燈具光束擴散       | 3.5° x 3.5°    |
|--------------|----------------|
| 運轉與電力        |                |
| 輸入電壓         | 220 至 240 V    |
| 線路頻率         | 50 to 60 Hz    |
| 湧入電流         | 90 A           |
| 浪湧時間         | 0.65 ms        |
| 耗電量          | 240 W          |
| 功率因數 (比值)    | 0.9            |
| 連線照明         | 飛線/電線          |
| 纜線           | 0.5 公尺三極纜線不含插頭 |
| 溫度           |                |
| 環境溫度範圍       | -40 至 +50 °C   |
| 控制與調光        |                |
| 可調光          | 否              |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關)     |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 控制介面           | -                      |
| 機械與外罩          |                        |
| 外殼材質           | 鋁壓鑄                    |
| 光學材料           | 聚乙 烯 甲 基 丙 烯 酸 酯       |
| 光學罩材質          | 強化玻璃                   |
| 外罩色彩           | 深灰色                    |
| 安裝裝置           | 安裝支架可調整                |
| 光學罩表面處理        | 透明                     |
| 整體長度           | 946 mm                 |
| 整體寬度           | 600 mm                 |
| 整體高度           | 739 mm                 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 739 x 600 x 946 mm     |
| 認證與應用          |                        |
| 防水防塵規範 (IP)    | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範       | IK09 [10 J]            |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                  |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                         |
| 光通量容限            | +/-10%                  |
| 點火色度             | 4 SDCM                  |
| 功耗容差             | +/-10%                  |
| 產品資料             |                         |
| 下訂產品名稱           | BVP344 96LED 30K 220V 3 |
| 完整產品名稱           | BVP344 96LED 30K 220V 3 |
| 完整產品代碼           | 911401750482            |
| 訂單代碼             | 911401750482            |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401750482            |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                       |
| 分子 - 每一外包包裝      | 1                       |

二维绘图

