



UniFlood G

BVP344 216LED 40K 220V 15x17

UniFlood G, 41800 lm, 520 W, Nötr beyaz, 15° x 17°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

UniFlood G, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanan devasa, yüksek güçlü, dikdörtgen şeklinde ve dış mekan sınıfı bir mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ile yüksek verimliliğe sahip optik tasarımı projektörü yüksek katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen ve dar spottan geniş akışa kadar değişen sekiz farklı dağınık lens ve DMX512/RDM kontrol seçeneği. li konseptleri ve tasarımı hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü vermek için DMX512/RDM kontrol seçeneği mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80 lm/W
Sürücü birimi sayısı	2 ünite	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz
Işık kaynağı motoru türü	LED	Optik kapak tipi	Şeffaf düz
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	15° x 17°
CE işareti	CE işareti	Çalıştırma ve Elektrik	
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için	Giriş Voltajı	220-240 V
Işık Teknik Ayrıntıları		Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Akısı	41.800 lm	Kalkış Akımı	180 A
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Ani akım süresi	0,65 ms
Standart devirme açısı yandan giriş	-	Güç Tüketimi	520 W

UniFlood G

Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m kablo
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	946 mm
Genel genişlik	600 mm
Genel yükseklik	739 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	739 x 600 x 946 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09 [10 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	4 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP344 216LED 40K 220V 15x17
Tam ürün adı	BVP344 216LED 40K 220V 15x17
Tam ürün kodu	911401750662
Sipariş kodu	01750662
Malzeme No. (12NC)	911401750662
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim

