

UniStrip G4

BCP385 48LED RGB 220V A1 L100 DMX

UniStrip G4, 3386 lm, 100 W, Kırmızı, yeşil ve mavi, Asimetrik, 7.5° x 27°, Dinamik DMX, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık Teknik Ayrıntıları	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Işık Akısı	3.386 lm
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Standart eğim açısı üstten montaj	-
Tertibat dahildir	Evet	Standart devirme açısı yandan giriş	-
Işık kaynağı motoru türü	LED	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	34 lm/W
CE işareti	CE işareti	Renk oluşturma dizini (CRI)	-
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için	Işık kaynağı rengi	Kırmızı, yeşil ve mavi
		Optik kapak tipi	Şeffaf düz
		Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	7.5° x 27°

UniStrip G4

Optik sistem türü dış mekan	Asimetrik
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	70 A
Ani akım süresi	0,65 ms
Güç Tüketimi	100 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boşta kablolar/teller ve 2 adet itmeli konnektör, 4 kutuplu
Kablo	Fişsiz 3 kutuplu 0,3 m kablo + 4 kutuplu konnektörlü 2 adet 0,3 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	3
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	Dinamik DMX
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum, çekilmiş
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi

Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	1.000 mm
Genel genişlik	88 mm
Genel yükseklik	158 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	158 x 88 x 1000 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%


Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	10%
-----------------------	-----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BCP385 48LED RGB 220V A1 L100 DMX
Tam ürün adı	BCP385 48LED RGB 220V A1 L100 DMX
Tam ürün kodu	911401752172
Sipariş kodu	01752172
Malzeme No. (12NC)	911401752172
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2

Boyutlu çizim



UniStrip G4

