



UniDot G2

BGS302 G2 9LED 40K 24V CFC DMX

UniDot G2, 741 lm, 9 W, 中性白光, 110°, 動態 DMX, 安全等級 III

UniDot G2 是一款表面安裝建築 LED 周邊直視圓點照明燈具，外型精心設計輕巧，特別適用於大樓外牆和室外裝飾照明應用。堅固機械性能，加上獨特的光學燈罩設計，使得 UniDot G2 成為大樓立面、橋樑、戲院、遊樂場和娛樂中心照明的最佳燈具選擇。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。三種市售光學燈罩和 DMX 控制介面，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	無
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面

照明技術	
光通量	741 lm
柱頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	82 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	中性白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂/平面外蓋
燈具光束擴散	110°

運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
線路頻率	- Hz
耗電量	9 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	2 個五極插入式接頭
纜線	2 條 0.3 公尺五極纜線含連接器

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	外部電源裝置 (開/關)
控制介面	動態 DMX

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	深灰色

UniDot G2

安裝裝置	-
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	透明
整體長度	136 mm
整體寬度	124 mm
整體高度	43 mm
整體直徑	124 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	43 x 124 x 136 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
保護等級 IEC	安全等級 III
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	4 SDCM

功耗容差	+/-10%
應用條件	
最高調光等級	1%
產品資料	
下訂產品名稱	BGS302 G2 9LED 40K 24V CFC DMX
完整產品名稱	BGS302 G2 9LED 40K 24V CFC DMX
完整產品代碼	871951494571599
訂單代碼	911401752812
材質 Nr. (12NC)	911401752812
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514945715
分子 - 每一外盒包裝	18
EAN/UPC - 箱	8719514945715

二维绘图

