



Panel GreenPerform - W4

RC160X LED40S 840 W30L120 IAO

Panel GreenPerform - W4, 110 lm/W, 840 blanco neutro, Interact Office

GreenPerform es el panel más delgado con la mayor eficacia del mercado. Ofrece dos opciones de lúmenes con cuatro tipos de dimensiones: 200 x 1200, 300 x 1200, 600 x 600, 600 x 1200, y tres opciones de montaje: empotrado, suspendido y en techos de yeso. La nueva gama ofrece conectividad completa con proposiciones como IAO, IAP, POE, mientras que ofrece opciones directas e indirectas mediante la posibilidad de ajuste.

Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Marca CE	Marca CE
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4.000 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	110 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Cubierta de acrilato y óptica altamente reflectante semimate
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V

Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	36 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	45
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Interfaz de control	Interact Office
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Acrilato y policarbonato

Panel GreenPerform – W4

Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	1.200 mm
Ancho total	300 mm
Altura total	30 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	30 x 300 x 1200 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L80B50	50.000 hora(s)

Información del producto

Nombre del producto del pedido	RC160X LED40S 840 W30L120 IAO
Nombre del producto completo	RC160X LED40S 840 W30L120 IAO
Full EOC	911401755112
Código del pedido	911401755112
N.º de material (12NC)	911401755112
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	2

Plano de dimensiones

