



# UNIBollard

## BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL

UNIBollard, 1000 lm, 13 W, 830 暖白光, 安全等級 I, 底板

UNIBollard 專為民眾聚集的公園、大樓外圍區域、複合式區域照明用途打造，為您的傍晚時光帶來加倍明亮、安全方便的效果，其優雅的樣貌也是您居住區域和四周開放景色美輪美奐的元素之一。

### 安全提示

· 額外以電子線路打造的湧流保護器更適合照明燈具的佈線。

### 产品数据


一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
易燃性標誌	-
照明技術	
光通量	1,000 lm
柱頂標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	65 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	830 暖白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂殼/乳白色外蓋
運轉與電力	
輸入電壓	100 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz

耗電量	13 W
功率因數 (比值)	0.8
連線照明	三極螺絲接線板
線線	0.3 公尺三極線線含連接器
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	鋁與白色
安裝裝置	底板
光學罩表面處理	乳白色

整體長度	130 mm
整體寬度	130 mm
整體高度	600 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	600 x 130 x 130 mm
<b>認證與應用</b>	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
保護等級 IEC	安全等級 I
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
光通量容限	+/-10%

功耗容差	+/-10%
<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL
完整產品名稱	BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL
完整產品代碼	911401755242
訂單代碼	911401755242
材質 Nr. (12NC)	911401755242
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	4

## 二维绘图



	H,mm
BCP210	450
BCP211	600
BCP212	1200

