



UNIlIn-ground

BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V

UNIlIn-ground, 540 lm, 6 W, 730 teplá bílá, Bezpečnostní třída I, Zapuštěná instalační krabice kulatá

UNIlIn-ground představuje ucelenou řadu svítidel pro svícení vzhůru s libovolným příkonem, vyzařovacími úhly a teplotami chromatičnosti, která spojují bezpečnost i pohodlí a výjimečným způsobem nasvítí jakýkoli prostor. Kompaktní a odolné provedení s hliníkovým tělem a vodotěsné konektory jsou zárukou dlouhodobé funkčnosti bez větších zásahů po instalaci. Díky vodotěsnému konektoru je instalace levná a jednoduchá. Kromě svítidel s vysoce kvalitním bílým světlem jsou k dispozici i varianty RGB (a monochromatické RGB) se zabudovaným dekodérem DMX512.

Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optického krytu	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Sklo	
Včetně předřadníku	Ano	Provozní a elektrické	
Typ systému světelného zdroje	LED	Vstupní napětí	100 až 240 V
Značka CE	-	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Spotřeba energie	6 W
Světelné technické		Účinnost (zlomek)	0.9
Světelný tok	540 lm	Připojení	Šroubová svorkovnice třípólová
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-	Kabel	Kabel 0,3 m s konektorem, třípólový
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W	Rozsah okolních teplot	-40 až +50 °C
Index podání barev (CRI)	>70	Řízení a stmívání	
Barva světelného zdroje	730 teplá bílá	Stmívatelné	Ne

UNIIn-ground

Ovládací rozhraní	-
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Hliník
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Barva těla	Ocel
Montážní přípravek	Zapuštěná instalační krabice kulatá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Vymazat
Celková výška	125 mm
Celkový průměr	120 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP67 [Chráněno proti proniknutí prachu, vodotěsné]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J odolná vůči vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.434, 0.403)SDCM ≤ 5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Označení a balení	
Objednací název produktu	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V
Celý název výrobku	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V
Full EOC	871951494825999
Objednací kód	94825999
Číslo materiálu (12NC)	911401755342
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514948259
Číslování SAP – balení v krabici	8
Pouzdro – EAN/UPC	8719514948334

Rozměrové výkresy

