



# UNIn-ground

## BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V

UNIn-ground, 3600 лм, 36 В, Теплый белый 730, Класс безопасности I, Врезная монтажная коробка, круглая

Линейка UNIn-ground предлагает широкий ассортимент светильников-апплайт с разной мощностью, углами распределения пучка света, цветовой температурой и т. д. Они позволят создать уникальную атмосферу в вашем помещении, обеспечивая безопасность и комфорт. Компактная прочная конструкция в алюминиевом корпусе, а также пылевлагозащищенные разъемы обеспечивают длительный срок службы при минимальном обслуживании после монтажа. Пылевлагозащищенные разъемы упрощают и снижают затраты на установку. Помимо высококачественного белого света доступны варианты RGB (и моно-RGB) со встроенным декодером DMX512.

### Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	-
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 600 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В

Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Теплый белый 730
Тип оптической крышки	Стекло
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 100 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	36 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный
Кабель	Кабель 0,3 м с разъемом, 3-полюсный
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C

# UNIIn-ground

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-

## Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Сталь
Монтажное устройство	Врезная монтажная коробка, круглая
Покрывание оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	162 мм
Общий диаметр	250 мм

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP67 [Защита от попадания пыли, гидроизоляция]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.434, 0.403)SDCM ≤ 5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

## Данные об изделии

Название продукта для заказа	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V
Полное название продукта	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V
Полный код продукта	692382864139999
Код заказа	911401755372
Материал № (12NC)	911401755372
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	6923828641399
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
EAN/UPC — короб	6923828641429

## Чертеж размеров



Product Type	Ø, mm	H, mm
BBP340	120	140
BBP341	120	145
BBP342	140	150
BBP343	180	175
BBP344	250	185

