



GreenPerform Panel

RC160X LED40S 840 W60L60 POE MA OC

GreenPerform Panel, 110 lm/W, 840 中性白色, 以太网供电

GreenPerform Panel RC160 是市场上一款高效的超薄面板。它提供两种流明选项，四种尺寸类型：200X1200、300X1200、600x600、600x1200，以及三种安装选项：嵌入式、悬挂式和石膏天花板。它还提供像 Interact Office、POE、可调白色系统等连接性。

产品数据

一般信息	
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
灯技术	
光通量	4,000 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	110 lm/W
显色指数 (CRI)	>80
光源颜色	840 中性白色
光罩类型	丙烯酸盖和半亚光高反射率光学装置
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
功耗	36 W
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-
温度	
环境温度范围	-20 至 +45°C

控制和调光	
可调光	是
控制界面	以太网供电
机械和外壳	
外壳材料	挤压铝
光罩材料	丙烯酸酯和聚碳酸酯
外壳颜色	白色
光罩外观	亚光
总长度	600 mm
总宽度	600 mm
总高度	30 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	30 x 600 x 600 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	-
保护等级 IEC	安全等级 III
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

GreenPerform Panel

功耗误差	+/-10%
------	--------

长时间使用性能 (符合 IEC 标准)

使用寿命中值 L80B50	50,000 小时
---------------	-----------

产品数据

订单产品名称	RC160X LED40S 840 W60L60 POE MA OC
完整的产品名称	RC160X LED40S 840 W60L60 POE MA OC

完整产品代码	911401755962
订购代码	911401755962
材料编号 (12NC)	911401755962
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

二维绘图

