

PHILIPS

Lighting



# GreenPerform Panel

## RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL OC

GreenPerform Panel, 110 lm/W, 840 中性白色, 以太网供电

GreenPerform Panel RC160 是市场上一款高效的超薄面板。它提供两种流明选项，四种尺寸类型：200X1200、300X1200、600x600、600x1200，以及三种安装选项：嵌入式、悬挂式和石膏天花板。它还提供像 Interact Office、POE、可调白色系统等连接性。

### 产品数据


一般信息		控制和调光	
光源引擎类型	LED	可调光	是
CE 标志	CE 标志	控制界面	以太网供电
灯技术		机械和外壳	
光通量	4,000 lm	外壳材料	挤压铝
相关色温 (标称)	4000 K	光罩材料	丙烯酸酯和聚碳酸酯
光效 (额定) (标称)	110 lm/W	外壳颜色	白色
显色指数 (CRI)	>80	光罩外观	亚光
光源颜色	840 中性白色	总长度	600 mm
光罩类型	丙烯酸盖和半亚光高反射率光学装置	总宽度	600 mm
		总高度	30 mm
		尺寸 (高 x 宽 x 深)	30 x 600 x 600 mm
操作和电气		审批和申请	
输入电压	220 至 240 V	IP 等级	IP20 [手指保护]
线频率	50 or 60 Hz	机械冲击保护代码	-
功耗	36 W	保护等级 IEC	安全等级 III
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-		
温度		初始性能 (符合 IEC 标准)	
环境温度范围	-20 至 +45°C	光通量误差	+/-10%

# GreenPerform Panel

功耗误差	+/-10%
<b>长时间使用性能 (符合 IEC 标准)</b>	
使用寿命中值 L80B50	50,000 小时
<b>产品数据</b>	
订单产品名称	RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL OC
完整的产品名称	RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL OC

完整产品代码	911401755972
订购代码	911401755972
材料编号 (12NC)	911401755972
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

## 二维绘图



Description	L	W	H	h
RC160X LED40S 840 W60L60 SW	595	595	29	8.3
RC160X LED40S 840 W60L60 IAO	595	595	29	8.3
RC160X LED40S 840 W60L60 DC IAO	595	595	30	9.3
RC160X LED40S 840 W60L60 DC SW	595	595	29	8.3

