



Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

ZXP399 main controller DMX/RDM

90 až 264 V - 50 až 60 Hz - Chráněno proti vniknutí prstů - CE mark

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

Údaje o produktu

General Information		Mechanical and Housing	
Značka CE	CE mark	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barva příslušenství	BK	Celková délka	482 mm
Operating and Electrical		Celková šířka	361 mm
Vstupní napětí	90 až 264 V	Celková výška	177 mm


Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	177 x 361 x 482 mm (7 x 14.2 x 19 in)
Approval and Application	
IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Product Data	
Úplný kód výrobku	911401756622
Objednací název produktu	ZXP399 main controller DMX/RDM

Objednací kód	01756622
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	911401756622
Celková hmotnost (kus)	11,649 kg

IP 20

Rozměrové výkresy



ZXP399

